


# Sprzęgło EAMC-30-35-8-14

Numer części: 1453063

FESTO



## Karta danych

| Cecha                         | Wartość               |
|-------------------------------|-----------------------|
| Średnica mocowania 1          | 8 mm                  |
| Średnica mocowania 2          | 14 mm                 |
| Wielkość                      | 30                    |
| Długość nominalna             | 35 mm                 |
| Pozycja zabudowy              | Dowolna               |
| Maks. liczba obrotów          | 8 000 1/min           |
| Zgodność z PWIS               | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura przechowywania    | -25 ... 60 °C         |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %              |
| Temperatura otoczenia         | -25 ... 60 °C         |
| Masowy moment bezwładności    | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Przenoszony moment obrotowy   | 8.2 Nm                |
| Waga produktu                 | 45 g                  |
| Uwaga dotycząca materiałów    | Zgodne z RoHS         |