

Napęd wahadłowy DRQ-100- -180-PPV-A

Numer części: 150255
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO


do bezdotykowej sygnalizacji położenia, z nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych i kompensacją luzu przekładni.

Wariant z możliwością wyboru kąta obrotu od 91 do 179 stopni.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	100
Kąt amortyzacji	52 deg
Kąt obrotu	180 deg
Tolerancja położenia końcowego	3 deg
Amortyzacja	PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zębatka/Zębnik
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze	2.5 ... 10 bar
Maks. częstotliwość obrotów przy 6 bar	0.6 Hz
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Moment teoretyczny przy 6 bar	150 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0.2 kgm ²
Ciężar elementu	30 670 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/2
Materiał wałka napędu	Stal do nawęglania
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)