


kabel do programowania KDI-SB202-BU9

Numer części: 150268

FESTO

Standard Festo, szeregowy kabel diagnostyczny, od jednej wyspy
zaworowej do Checkbox.



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczalna średnica kabla	4.5 ... 6.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 300 V
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-10 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Waga produktu	181 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, M12, 4-pin
Przyłącze elektryczne 2	Gniazdo wtykowe proste, Sub-D, 9-pin
Budowa kabla	4x0,14
Długość kabla	5 m
Sposób montażu	Clip Z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz Niklowanie
Materiał obudowy	PBT
Materiał powłoki kabla	PUR
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki połączone