

# Moduł dociskowy EV-12-3

Numer części: 150681

FESTO

z funkcją wycofania



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	3 mm
Powierzchnia docisku	Ø 12
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze MPa	≤ 0.6 MPa
Ciśnienie robocze	≤ 6 bar ≤ 87 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 40 °C
Waga produktu	11 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącza pneumatyczne	M3
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał membrany	TPE-U(PU)