


# Zawór dławiąco-zwrotny GRLZ-1/4-PK-6-RS-B

Numer części: 151200

FESTO

Dławi powietrze wlotowe, z przyłączem kątowym.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Dławienie na wlocie-funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-6 z nakrętka kołpakowa
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Element regulacyjny	Śruba radełkowa
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	540 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	410 ... 585 l/min
Ciśnienie robocze	0.3 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	840 l/min
Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar	635 ... 910 l/min
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	11 Nm
Ciężar elementu	45 g
Materiał czopa wkręcanego	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Dane materiałowe przyłącza wahliwego	Odlew ciśnieniowy cynkowy