


# podkładka świecąca MV-LD-230

Numer części: 151716

FESTO

do elektrozaworu MV.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wskaźnik położenia przetęczenia	LED
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Waga produktu	1.6 g
Przyłącze elektryczne	Kształt prostokątny MSV Wg DIN EN 175301-803 Kształt B
Nominalne napięcie robocze AC	230 V
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Moc nominalna, podkładka świecąca	0.33 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	TPE-U(PU)