



Zawór z dźwignią ręczną HSO-4/3-1/8-B

Numer części: 151843

FESTO

Zawór 4/3 z dźwignią ręczną, w położeniu środkowym odpowietrzony.
Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2006
Ten typ jest odpowiedni do podciśnienia. Podciśnienie podłączone do przyłącza 3 (R).



Karta danych

Cecha	Wartość
Normalny przepływ nominalny	700 l/min
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Konstrukcja	Przełącznik obrotowy dla RUN/Stop
Średnica nominalna	6 mm
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Moment uruchamiający	1 Nm
Ciężar elementu	120 g
Sposób montażu	z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Informacja materiałowa o uszczelnieniach	NBR
Informacja materiałowa o obudowie	Tworzywo sztuczne