

Przyssawka VAS-125-3/8-PUR

Numer części: 152606

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	7 mm
Średnica przyssawki	125 mm
Efektywna średnica przyssawki	125 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	606 N
Gwint mocujący	G3/8
Mocowanie przyssawki	G3/8
Przyłącze podciśnienia	G3/8
Twardość wg Shore'a	62
Materiał czopa wkręcanego	Stop aluminium
Materiał przyssawki	TPE-U(PU)