



# Zawór dławiąco-zwrotny GR-M5X2-B

Numer części: 152611

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Przy pomocy otworów przelotowych Do wyboru:
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	95 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	75 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Wielkość nominalna	2 mm
Waga produktu	37 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tuleji	POM
Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stop aluminium