


Płyta łączeniowa kątowa NAVW-1/4-NPT-1

Numer części: 152792

FESTO

otworowanie wg DIN ISO 5599/1, do montażu blokowego, przyłącza pneumatyczne z boku i od spodu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	110 mm
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 12	1/8 NPT
Przyłącze zasilania pilota 14	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	1/4 NPT