



Manometr MA-15-10-QS-8

Numer części: 153385

FESTO

z skalą w bar i psi.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [bar]	0 ... 10 bar
Wielkość nominalna manometru	15
Konstrukcja	Manometr z rurką Bourdona bez mechanizmu pomiarowego
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne cieczki obojętne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	5
Stopień ochrony	IP53
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	QS-8
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal
Materiał okienka podglądu	PC
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	10 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen