



# Regulator ciśnienia LRMA-1/8-QS-8

Numer części: 153493  
Produkt wycofywany z produkcji  
z manometrem.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2021. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-8
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny	87 l/min
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 9 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Śruba radełkowana z kontrowaniem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Regulator sterowany bezpośrednio Z przeprowadzonym zasilaniem spręż. Powietrzem
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Zakres regulacji ciśnienia	1 ... 8 bar
Waga produktu	83.5 g
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz Niklowanie
Materiał uszczelnienia gwintu	PTFE