

Złącze wtykowe - T

QSTL-3/8-1/2-U

Numer części: 153722

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	8.7 mm
Typ uszczelnienia	Powłoka ochronna
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wielkość pojemnika	1
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	24 Nm
Liczba wyjść	2
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne, linia zasilająca	Gwint zewnętrzny NPT3/8-18
Przyłącze pneumatyczne, wyjście	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 1/2"
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna