

Łącznik wtykowy T QST-3/16T-5/32-U


Numer części: 153730

FESTO

redukcja.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 2.3 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Wielkość pojemnika | 1 |
| Konstrukcja | Zasada naciśnij/ciągnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję KBK | 1 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Dopuszczenie, autoryzacja | Germanischer Lloyd |
| Ciężar elementu | 11 g |
| Liczba wyjść | 2 |
| Liczba linii zasilających | 1 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Do przewodu o średnicy zewnętrznej 3/16" |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | Do przewodu o średnicy zewnętrznej 5/32" |
| Kolor pierścienia zwalnającego | Szary |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zgodność z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał pierścienia luzującego | POM |
| Materiał uszczelnienie przewodów | NBR |
| Materiał segmentu zaciskowego do przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |