


Złącze z końcówką nasadkową N-3/8-P-6-MS

Numer części: 15633

FESTO

Wykonanie z mosiądzu



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość nominalna | 4.5 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Podkładka uszczelniająca |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Prosty kształt |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 16 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Maks. moment dokręcający | 15 Nm |
| Waga produktu | 26 g |
| Przylącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G3/8 |
| Przylącze pneumatyczne 2 | Dla przewodu o średnicy wew. 6 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Mosiądz |