


Regulator ciśnienia-mini LR-3,3

Numer części: 15717

FESTO

bez płyty przyłączeniowej



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Normalny przepływ nominalny	150 l/min
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	POM
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Regulator membranowy Z odpowietrzeniem wtórnym
Ciśnienie robocze	10 bar 145 psi
Maks. histereza ciśnienia	0.3 bar
Ciśnienie pilota	8 bar 120 psi
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał uszczelnień	NBR TPE-A TPE-U(PU)