

Spust kondensatu WA-1-B

Numer części: 158497

FESTO

Automatyczny



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Pozycja zabudowy	Pionowa +/-10°
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Przez przyciśnięcie
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Zewnętrzny, mechaniczny, w pełni automatyczny
Mierzona wielkość	Poziom napełnienia
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty, monostabilny
Ciśnienie robocze	4 ... 16 bar
Medium robocze	Woda
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	210 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze spustu kondensatu	G1/4
Przyłącza pneumatyczne	M9
Materiał obudowy	Mosiądz PA