


# Siłownik kompaktowy EMM-20- -P-A-S6

Numer części: 158625


FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia, z amortyzacją w położeniach krańcowych, wiele wariantów montażu z lub bez dodatkowych elementów mocujących.

Inne długości skoków na zapytanie. Dostępne są tylko skoki standardowe 5, 10, 15 mm.



Przykładowy model



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 15 mm
Średnica tłoka	20 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy Korpus z profilu
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Uszczelnienia odporne na temp. Do maks. +120°C
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Moment dokręcający dla mocowania napędu	3 Nm +10 %
Siła teoretyczna przy 6 bar	165 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	165 N
Sposób montażu	Do wyboru: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał pokrywy	Mosiądz
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna