


Siłownik kompaktowy EMML-32-10-P-A

Numer części: 158658

FESTO

zabezpieczenie przed obrotem, do bezdotykowej sygnalizacji położenia, wiele opcji montażu ("Multimount"), z tłumieniem zderzakowym w położeniach końcowych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 mm
Średnica tłoka	32 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy Korpus z profilu
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Prowadnice z płytką spinającą
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Moment dokręcający dla mocowania napędu	9 Nm +10 %
Siła teoretyczna przy 6 bar	456 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	456 N
Sposób montażu	Do wyboru: Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Mosiądz
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna