

# Siłownik okrągły EG-4-15-PK-2

Numer części: 15887

FESTO

Micro Pneumatic



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	15 mm
Średnica tłoka	4 mm
Amortyzacja	Brak tłumienia
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Tłok Tłoczkowy Korpus siłownika
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Jednostronne tłoczek
Ciśnienie robocze	3.5 ... 7 bar
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:...] ]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	4.9 N
Teoretyczna min. siła powrotna sprężyny	1.8 N
Teoretyczna maks. siła powrotna sprężyny	2.6 N
Waga produktu	5 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Przylączy pneumatyczne	PK-2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał tłoczkowy	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Niklowany mosiądz