

Siłownik kompaktowy ADVU-1"- -P-A


Numer części: 160563

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zakończone gwintem wewnętrznym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.04 ... 8 "
Średnica tłoka	1"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyiska	Gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze	14.5 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.0738 J
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	56 lbf
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	66 lbf
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	0.917 oz
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	0.988 oz
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	6.349 oz
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	0.212 oz
Przyłącza pneumatyczne	UNF10-32
Ciśnienie robocze [psi]	14.5 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium