

Siłownik kompaktowy ADVULQ-3/4"- -A-P-A

Numer części: 160592


FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Zabezpieczenie przed obrotem zapewnia kwadratowe tłoczysko. Tłoczysko zakończone gwintem zewnętrznym.


Nakrętka na tłoczysko w komplecie.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.04 ... 8 "
Średnica tłoka	3/4"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Kwadratowe tłoczysko
Ciśnienie robocze	14.5 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	141 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	188 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	20 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	6 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	149 g
Przyłącza pneumatyczne	UNF10-32
Ciśnienie robocze [psi]	14.5 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium