

# Napęd liniowy DGP-1 5/8"- -PPV-A-B


Numer części: 160912

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia, beztłoczyskowy, z mechanicznym sprzężeniem tłoka z suwakiem i nastawialną amortyzacją w położeniach krańcowych.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2013.



Przykładowy model

## Karta danych

| Cecha                           | Wartość   |
|---------------------------------|---|
| Skok                            | 10 ... 3 000 mm   |
| Średnica tłoka                  | 1 5/8"  |
| Amortyzacja                     | PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna<br>Amortyzator, charakterystyka twarda |
| Prowadzenie                     | Wykonanie podstawowe  |
| Zasada napędu                   | Kształtowy (rowek)  |
| Ciśnienie robocze               | 1.5 ... 8 bar   |
| Tryb pracy                      | Dwustronnego działania  |
| Medium robocze                  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2   |
| Temperatura otoczenia           | -10 ... 60 °C   |
| Długość amortyzacji             | 30 mm   |
| Przyłącza pneumatyczne          | NPT1/4-18   |