

# Przyssawka VAS-125-3/8-SI

Numer części: 160991

FESTO

Podkładka uszczelniająca nie jest dostarczana w komplecie.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	7 mm
Średnica przyssawki	125 mm
Efektywna średnica przyssawki	105 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-40 ... 200 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	606 N
Ciężar elementu	148 g
Gwint mocujący	G3/8
Mocowanie przyssawki	G3/8
Przyłącze podciśnienia	G3/8
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał czopa wkręcane	Stop aluminium
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)