


# Przetwornik ciśnienia PENV-A-W-12-LCD-RB

Numer części: 161056

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wyjście analogowe	0 - 10 V 4 - 20 mA
Przylącze elektryczne	11-pin Wtyczka
Stopień ochrony	IP65
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Wielkość mierzona	Ciśnienie względne
Metoda pomiarowa	Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia z wskazaniem
Zakres nastawy wartości progowej	0.2 ... 12 bar
Zakres nastawy histerezy [bar]	0.02 ... 9 bar
Zakres napięcia roboczego DC	15 ... 30 V
Maks. prąd wyjściowy	5 000 mA
Wyjście dwustanowe	PNP
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Temperatura medium	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Ciężar elementu	270 g
Zakres pomiaru ciśnienia	0 ... 12 bar
Dokładność FS	1 %
Sposób montażu	Do wyboru: Z otworem przelotowym Z szyną montażową
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał obudowy	PC