

# Siłownik tandem ADVUT-100x4- -P-A


Numer części: 161146

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zakończone gwintem wewnętrznym.

Przy tym produkcie mocowanie kołnierzowe FUA-... można zamontować tylko na tylnej pokrywie. Nakrętka na tłoczyisko jest dostarczana w komplecie.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 150 mm
Średnica tłoka	100 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyiska	Gwint wewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczyisko Korpus z profilu
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	4 418 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	17 966 N
Sposób montażu	Do wyboru: Z osprzętem Z gwintem wewnętrznym
Przylącze pneumatyczne	G1/4
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa