


Zespół do siłowników wielopozycyjnych DPVU-100

Numer produktu: 161202

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Wielkość | 100 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -40 °C...150 °C |
| Waga produktu | 935 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał kołnierza | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał śrub | Stal ocynkowana |
| Materiał kołka walcowego | Stal ocynkowany |