


Kabel enkodera NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4

Numer części: 1617289

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy łańcuchowej
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-40 ... 75 °C
Temperatura otoczenia	-50 ... 80 °C
Min. promień gięcia	100 mm
Budowa kabla	Ekranowany 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Średnica kabla	8.2 mm
Długość kabla	5 m
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)