



Zawór zwrotny HGL-M5

Numer części: 161779

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2006



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	funkcja zaworu zwrotnego sterowanego
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Sposób montażu	gwintowany
Normalny przepływ nominalny	108 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar
Medium robocze	osuszane, filtrowane sprężone powietrze osuszane, filtrowane i olejone sprężone powietrze
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Informacja materiałowa o obudowie	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	1.5 Nm
Ciężar elementu	20 g
Przyłącze pilota powietrznego 21	M5
Informacja materiałowa o czopie wkręcany	Stal
Informacja materiałowa o uszczelnieniach	NBR