

# siłownik z dwoma tłokami DPZ-32-10-P-A-KF-S20

Numer części: 162145

FESTO

z dwoma równoległymi tłoczkami, z bezdotykową sygnalizacją położenia, z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi w położeniach krańcowych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 mm
Nastawialny zakres położenia końcowego/długość	10 mm
Średnica tłoka	32 mm
Tryb pracy napędu	Z płytki spinającą
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych
Konstrukcja	Z prowadnicami
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Dwustronne tłoczyko z przelotowym otworem
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	0
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.5 Nm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	724 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	724 N
Alternatywne przyłącza	Patrz opis produktu
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał tłoczyka	Stal do nawęglania