


Mikrofiltr LFMB-1/2-H-A

Numer części: 162818

FESTO

z wkładką filtracyjną 1 µm, z metalowym koszykiem ochronnym.
Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-----------------------------|--|
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Wkładka filtracyjna | 1 µm |
| Stopień oczyszczania | 99.9999 % |
| Spust kondensatu | W pełni automatyczny |
| Konstrukcja | Filtr włóknowy |
| Wskaźnik różnicy ciśnień | Manometr |
| Ciśnienie wejściowe 1 | 0 ... 16 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 1 600 l/min |
| Medium robocze | Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtrująca 5 µm |
| Temperatura magazynowania | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medium | 1.5 ... 60 °C |
| Reszkowa zawartość oleju | 0.5 mg/m ³ |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Sposób montażu | Do wyboru: Zabudowa w linii Z osprzętem |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/2 |
| Materiał filtra | Włókna borokrzemowe |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Materiał pojemnika | Odlew ciśnieniowy cynkowy |