


Mikrofiltr LFMB-3/4-H-A

Numer części: 162819

FESTO

z wkładką filtracyjną 1 µm, z metalowym koszykiem ochronnym.
Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	1 µm
Stopień oczyszczania	99.9999 %
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr włóknowy
Wskaźnik różnicy ciśnień	Manometr
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 16 bar
Normalny przepływ nominalny	3 300 l/min
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtrująca 5 µm
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	1.5 ... 60 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.5 mg/m ³
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Do wyboru: Zabudowa w linii Z osprzętem
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Materiał filtra	Włókna borokrzemowe
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	Odlew ciśnieniowy cynkowy