



Zespół filtrów dokładnych LFMBA-1-H-A

Numer części: 162823

FESTO

Mikrofiltr 1 µm jako filtr wstępny i mikrofiltr 0,01 µm, z metalowym koszykiem ochronnym.

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	0.01 µm
Stopień oczyszczania	99.9999 %
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr włóknowy
Wskaźnik różnicy ciśnień	Manometr
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 16 bar
Normalny przepływ nominalny	2 600 l/min
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 5 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 5 µm
Temperatura medium	1.5 ... 60 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	6 460 g
Sposób montażu	Z osprzętem
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 2	G1
Materiał filtra	Włókna borokrzemowe
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał pojemnika	Odlew ciśnieniowy cynkowy