



Zawór załączający PVEL-H-124-HP3

Numer części: 1629207

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Seria	L
Średnica nominalna DN	54
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Sposób uruchomienia	Ręczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Funkcja odpowietrzenia	Bez możliwości dławienia
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą Z osprzętem, zamykany
Sposób kasowania	Wymuszone prowadzenie
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Funkcja zaworu	3/2 bistabilny
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 5 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 50 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura medium	5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Przepisy brytyjskie dotyczące urządzeń ciśnieniowych
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	5 900 g
Przylącze pneumatyczne 3	G1/2
Materiał tłoczka suwakowego	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR PE
Materiał obudowy	Stop aluminium