

Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-12-L

Numer produktu: 164229

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Kierunek obrotu	Obroty w lewo
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.2 Nm
Waga produktu	300 g
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał tulejki	Stal do nawęglania
Materiał wałka	Stal do nawęglania