


# Siłownik zderzakowy STAF-32-20-P-A

Numer części: 164890

FESTO

z czopem walcowym i zintegrowaną płytą kołnierzową.  
Produkt ten nie powinien być stosowany w otoczeniu płynnych mediów.  
Można w prosty sposób dokonać zamiany na siłownik dwustronnego działania.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	20 mm
Średnica tłoka	32 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący
Konstrukcja	Tłoczyskowy
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Siła uderzenia	1 000 N
Dopuszczalna siła poprzeczna podczas operacji przełączania	550 N
Ciężar elementu	540 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącza pneumatyczne	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna