

Siłownik zderzakowy STAF-80-40-P-A-R


Numer części: 164894

FESTO

z rolką i zintegrowaną płytą kołnierkową.

Produkt ten nie powinien być stosowany w otoczeniu płynnych mediów.

Można w prosty sposób dokonać zamiany na siłownik dwustronnego działania.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	40 mm
Średnica tłoka	80 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący
Konstrukcja	Tłok Tłoczyisko z rolką
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Jednostronne tłoczyisko
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Splaszczone tłoczyisko
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczyisko	13 300 N
Dopuszczalna siła poprzeczna podczas operacji przełączania	4 000 N
Waga produktu	5 350 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rolki	Stal