


szybkozłączka-L LCKN-M5-PK-4

Numer części: 164996

FESTO

Możliwość obracania o 360°, z podkładką uszczelniającą.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	2.6 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.9 ... 16 bar
Klasa odporności na korozję KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2	dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 4 mm
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy