



# Nadajnik SOEG-S-Q30-K-L

Numer części: 165352  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2020. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy Nadajnik
Rodzaj światła	Podczerwony
Temperatura otoczenia	-25 ... 55 °C
Spadek napięcia	2 V
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Tętnienie resztkowe	20 %
Prąd jałowy	25 mA
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze elektryczne	Kabel 3-żyły
Długość kabla	2.5 m
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Wielkość	30x30x15 mm
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	85 g
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Zakres nastawy górnej granicy	6 mm
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 55 °C
Stopień ochrony	IP65
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję