

Światłowód SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Numer części: 165357

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy Światłowód
Temperatura otoczenia	-20 ... 160 °C
Wielkość	M4
Waga produktu	46 g
Materiał obudowy	Mosiądz Chromowany
Zakres nastawy górnej granicy	280 mm
Temperatura otoczenia przy ruchomej zabudowie	-20 ... 120 °C
Stopień ochrony	IP54
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L