

Złącze zatraskowe-L NPKA-L-G18-Q6-P10

Numer produktu: 1655429

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	4 mm
Głębokość wsunięcia przewodu	25.8 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pierścień uszczelniający
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	10
Konstrukcja	Zasada Push Pull
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	2 Nm
Znamionowy moment dokręcenia	1.25 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	7.5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA66-GF30
Materiał uszczelki gwintu	NBR
Materiał tulejki	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR