

Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/4-PK-4-B-CT

Numer części: 165649

FESTO

Dławi powietrze wylotowe, z przyłączem kątowym.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Dławik wylotowy-funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-4 z nakrętką kołpakową
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	260 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	220 ... 260 l/min
Ciśnienie robocze	0.3 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	370 l/min
Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar	315 ... 370 l/min
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	11 Nm
Ciężar elementu	44 g
Materiał czopa wkręcane	Stop aluminium
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby regulacyjnej	Stop aluminium
Dane materiałowe przyłącza wahliwego	Odlew ciśnieniowy cynkowy