

Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PPS-4-7,5-1/4-CT-BL

Numer części: 165871

FESTO

z 2 złączami na końcu i podkładkami uszczelniającymi, poliamidowy
(nie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym).

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Długość robocza	7.5 m
Średnica zewnętrzna	6.3 mm
Długość po zablokowaniu	0.34 m
Średnica wewnętrzna	4.7 mm
Średnica nawoju	75 mm
Liczba zwojów	44
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 21.2 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Ciężar elementu	191 g
Przylączy pneumatyczne	G1/4
Kolor	Niebieski
Materiał-gwint przyłączeniowy	Stop aluminium Anodowanie
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał-ochronnik przeciwzgięciowy	Stal Cynkowanie
Materiał przewodu	PA-P