

Kabel przyłączeniowy NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Numer produktu: 1686609

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość przewodu ochronnego	10 m
Pozycja montażu	dowolny
Zastosowanie na zewnątrz	Miejsca montażu zabezpieczone przed niekorzystnymi oddziaływaniami atmosferycznymi klasa C1 w oparciu o normę IEC 60654-1
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Względna wilgotność powietrza	5 - 100% Kondensacja
Stopień ochrony	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 °C...60 °C
Przyłącze elektryczne 1	Wtyczka prosta, 3-pin
Przyłącze elektryczne 2	otwarty koniec, 3-żyły
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Przyłącze pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zewn. Ø 8 mm
Min. promień gięcia kabla	100 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Waga produktu	2500 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu ochronnego	Poliamid
Materiał złączki węża ochronnego	PA
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał uszczelnień	TPE