

Uchwyt czujnika DASI-Q11-16-A-SR

Numer produktu: 1692983

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Konstrukcja	do rowka T Listwa do montażu czujników
dla \varnothing tłoka	$\varnothing 16$
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	28 g
Typ mocowania	Mocowanie w rowku T z otworem przelotowym i śrubą za pomocą kamieni mocujących
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub	Stal ocynkowana