


Przylącze magistrali SPC200-COM-IBS

Numer części: 170225

FESTO

z przylączem Interbus.



Karta danych

Cecha	Wartość
Konfiguracja-pomoc	Ikony do CMD Software
Typowy pobór prądu modułu	70 mA
Ciężar elementu	80 g
Maksymalna liczba bitów danych procesowych, wyjścia	64
Maksymalna liczba bitów danych procesowych, wejścia	64
Wersja interfejsu Fieldbus	Magistrala oddalona Separacja galwaniczna 500 kBaud Ident-Code 3d
Przylącze elektryczne-interfejs Fieldbus IN	Wtyczka SUB-D 90% bez kondensowania
Przylącze elektryczne-interfejs Fieldbus OUT	Gniazdo wtykowe SUB-D 90% bez kondensowania
Przeźreń instalacji	Od 3 w górę Od 4 w górę z MMI