

Sterownik osi SPC200/P03

Numer części: 170523

FESTO

do maks. 4 osi pneumatycznych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Ustawienie urządzenia	Jednostka podstawowa dla 4 modułów Zasilanie elektryczne Interfejs szeregowy Cyfrowe Wej./Wyj. Panel operatorski Subcontroller
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Odporność na ciągłe drgania wg DIN/IEC 68 Część 2-82	Testowany zgodnie z poziomem ostrości 2
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20 Wg IEC 60529
Odporność na drgania wg DIN/IEC 68 Część 2-6	Testowany zgodnie z poziomem ostrości 1
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C