


# Gniazdo wtykowe MSSD-C-4P

Numer części: 171157

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	22 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803 Kształt prostokątny MSC Kształt prostokątny MSN1
Przepust dla kabla	Pg9
Średnica kabla	6 ... 8 mm
Nominalny przekrój przewodu	$\leq 1.5 \text{ mm}^2$
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Czarny