


Interfejs napędu SPC-AIF-SUP-24DC

Numer części: 171182

FESTO

[do interfejsu napędu.](#)



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. pobór prądu	3 A
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	-5 % / +25 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Odporność na ciągłe drgania wg DIN/IEC 68 Część 2-82	Przetestowany zgodnie z poziomem ważności 2
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Odporność na drgania wg DIN/IEC 68 Część 2-6	Przetestowany zgodnie z poziomem ważności 2
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Ciężar elementu	150 g
Przylącze elektryczne-napięcie obciążenia	Wtyczka Konstrukcja okrągła M12x1 5-pin
Przylącze elektryczne AIF IN	Wtyczka Konstrukcja okrągła M9 5-pin
Przylącze elektryczne AIF OUT	Gniazdo wtykowe Konstrukcja okrągła M9 5-pin
Długość kabla	0.2 m