


# Zaślepka QSP17-PTB

Numer części: 172996

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Prosty kształt
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	4.7 g
Sposób montażu	Kołek montażowy
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 17 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR